

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, SK 50 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300550 20
GTIN	4062406418281
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluff/RFID chip furattal.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfúrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Felfogó anyával együtt.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 13 mm

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Külső Ø D: 34 mm

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 20

Műszaki leírás

Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	20
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Külső Ø D	34 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási Ø D ₁	1-13 mm
Befogó	SK 50 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó