

HOLEX**ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302757 20
GTIN	4062406421946
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- Minden szár finom üvegyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min⁻¹.
- Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint**.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 13 mm

A-méret kinyúlási hossz: 70 mm

Külső Ø D: 34 mm

Tartalék ER felfogó anya: 20

ER szorítókulcs: 20

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Külső Ø D	34 mm
Tartalék ER felfogó anya	20
ER szorítókulcs	20
Befogási Ø D ₁	1-13 mm
Befogó	BT 40 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
---	-----------