

HOLEX**Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 120, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304319 8
GTIN	4062406421960
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Nem lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
Külső Ø D	28 mm
Befogási Ø D ₁	8 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 120
Befogó szabvány	DIN 69882-7

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó