

HOLEX**Menesztőlapos befogó, HSK-A 100 A = 160, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304417 18
GTIN	4062406422271
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Külső Ø D	50 mm
Befogási Ø D ₁	18 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69882-4

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------