

**HOLEX****ER szorítópatronos befogó Mini / karcsú AD alak, SK 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300651 11
GTIN	4062406422295
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Felfogó anya kiegyensúlyozva **HSC-hez**. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

· **Alapkivitelben Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

**Tartalom:**

High-Speed ER mini anyával együtt, 309650 sz.

**Opcionális tartozék:**

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820; 308830 sz.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>N</sub>	70 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási tartomány	0,5 - 7 mm
ER szorítópatronhoz	11 mm
Hozzávaló szorítókulcs 309740 sz.	11
Külső Ø D	16 mm

Befogási Ø D <sub>1</sub>	1-7 mm
Befogó	SK 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 1–7 mm	309155

ER szorítópatron készlet, 13 darabos, 1–7 mm	309010
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308882 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308882 5
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308882 4
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308720 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1
Kulcs ER minianyához ER szorítópatronos befogó 11	309740 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308881 7
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308882 6
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309399 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4 mm	309399 4