

HOLEX**Kombinált marótüske, HSK-A 63 A = 100, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306137 22
GTIN	4062406422585
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

G 6,3 kiegyensúlyozási fok 20000 min¹-nél.

Felhasználás:

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retesz, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tüske Ø d ₁	22 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	22
Külső Ø D	40 mm
Marótüske hossza L ₄	31 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22

Marótüske hossza L ₃ menesztőgyűrűvel	19 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Befogási Ø D ₁	22 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 22 mm	309840 22
Maró rögzítőcsavar Tüske Ø-höz 22 mm	309860 22
Menesztőgyűrű Tüske Ø-höz 22 mm	309870 22