

**HOLEX****Kombinált marótüske, HSK-A 100 A = 100, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306277 16
GTIN	4062406422622
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

G 6,3 kiegyensúlyozási fok 20000 min<sup>1</sup>-nél.

**Felhasználás:**

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

**Tartalom:**

Retesz, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	32 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	27 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Marótüske hossza L <sub>3</sub> menesztőgyűrűvel	17 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Befogási $\varnothing D_1$	16 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Menesztógyűrű Tüske $\varnothing$ -höz 16 mm	309870 16
Maró rögzítőcsavar Tüske $\varnothing$ -höz 16 mm	309860 16
Speciális kulcs Tüske $\varnothing$ -höz 16 mm	309840 16