

**Kombinált marótüske, HSK-A 100 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306277 27
GTIN	4062406422646
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

G 6,3 kiegyensúlyozási fok 20000 min¹-nél.

Felhasználás:

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retes, menesztógyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	27 mm
Tartalék menesztógyűrű 309870 sz.	27
Marótüske hossza L ₄	33 mm
Marótüske hossza L ₃ menesztógyűrűvel	21 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Külső Ø D	48 mm

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Befogási $\varnothing D_1$	27 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 6 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Speciális kulcs Tüske \varnothing -höz 27 mm	309840 27
Menesztógyűrű Tüske \varnothing -höz 27 mm	309870 27
Maró rögzítőcsavar Tüske \varnothing -höz 27 mm	309860 27