

**Kombinált marótüske, HSK-A 100 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	306277 32
GTIN	4062406422653
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

G 6,3 kiegyensúlyozási fok 20000 min<sup>1</sup>-nél.

**Felhasználás:**

Hosszanti és keresztornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

**Tartalom:**

Retesz, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Marótüske hossza L <sub>3</sub> menesztőgyűrűvel	24 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32
Külső Ø D	58 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	38 mm

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32
Befogási $\varnothing D_1$	27 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 6 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Menesztógyűrű Tüske $\varnothing$ -höz 32 mm	309870 32
Speciális kulcs Tüske $\varnothing$ -höz 32 mm	309840 32
Maró rögzítőcsavar Tüske $\varnothing$ -höz 32 mm	309860 32