

**OZ szorítópatronos befogó Form E3, VDI 40, Típus: 1,5-25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Árucikk kategória	32U

**Leírás****Felhasználás:**

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

**Szabvány:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló szorítópatronok	462 E
$l_8$	59 mm
Külső $\varnothing d_{10}$	60 mm
$l_3$	22 mm
Befogási tartomány $d_2$	2 - 25 mm
Váll $\varnothing d_6$	83 mm
$l_9$	75 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 40
VDI szár színjelölése	VDI 40

Termék fajtája

VDI szorítópatronos tartó