

HOLEX**Ipari csatlakozó külső menettel, Külső menetes csatlakozó: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080230 3/8
GTIN	4062406403195
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Az ipari csatlakozó, optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, **névleges méret 7,8**. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomáscsökkenés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.

Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Alapanyag:

Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.

Műszaki leírás

Alapanyag	Sárgaréz
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Átfolyási érték	2000 l/min
Külső menetes csatlakozó	3/8 coll
Termék fajtája	Csatlakozó

