

**HOLEX****Ipari csatlakozó tömlőcsatlakozó, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080232 13
GTIN	4062406423162
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Az ipari csatlakozó, optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, **névleges méret 7,8**. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomásesés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.

Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Alapanyag:**

Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.

**Műszaki leírás**

Átfolyási érték	2000 l/min
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Alapanyag	Sárgaréz
Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret)	13 mm
Termék fajtája	Csatlakozó

