

HOLEX**Ipari csatlakozó tömlőcsatlakozó, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080232 9
GTIN	4062406423155
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Az ipari csatlakozó, optimalizált 2000 l/perces (levegő) átáramláshoz készült, **névleges méret 7,8**. Egyik oldalon záródó, kiváló minőségű és robusztus gyorszáras csatlakozó. Kedvező áramlású szelep, extrém nagy átfolyási arány, csekély nyomásesés, hosszú élettartam, nagy üzembiztonság és teljes tömítettség.

Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Alapanyag:

Sárgaréz, nikkelezett, hüvely edzett és nikkelezett acél.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	35 bar
Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret)	9 mm
Átfolyási érték	2000 l/min
Alapanyag	Sárgaréz
Termék fajtája	Csatlakozó

