

DYMO**Feliratozó készülék, Típus: 5200****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 085500 5200 |
| GTIN | 3501170841402 |
| Árucikk kategória | 08U |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, mobil feliratozó készülékek öntapadó műanyag címkék gyors elkészítéséhez. Tartós termikus nyomtatás. Beállítható szalag előre- és hátrafutással. Energiaellátás újratölthető **Li-Ion akkumulátorral**, hálózati töltőkészülékkel. Egyszerű szövegszerkesztés gyorsan hozzáférhető gombok segítségével. **Robusztus ipari címkenyomtató** kábelek, kapcsolótáblák, polcok stb. gyors és egyszerű feliratozásához. **Gyorsgombok** a gyakran használt elektrotechnikai jelekhez.

Felhasználás:

A címkék szinte minden sima és zsírmentes felületre tapadnak.

Tartalom:

Fekete és fehér felirat-szalaggal, valamint kezelési utasítással együtt. Feliratozó készülék lítium-ion akkumulátorral és tápegységgel. 1x nylon fehér feliratszalag kazetta 19 mm x 3,5 m, 1x fehér ipari vinil címke 12 mm x 5,5 m.

Figyelem:

- **Különböző nyelvek állíthatók be.**
- **Német billentyűzettel raktárról, különleges billentyűzetek rövid határidőre szállíthatók.**

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Lehetséges feliratszalag szélességek | 9; 12; 19 mm |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|---|---------------------|
| Szélesség | 124 mm |
| Szalagvágó kivitel | Manuális |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 |
| Hálózati adapter | Inkluzív |
| Hossz | 64 mm |
| Rendelkezésre álló karakterek/szimbólumok száma | 100 |
| Különlegesség | Címke memória |
| Max. betűmagasság | 13 mm |
| Betűkészletek száma | 4 |
| Típus | Rhino 5200 |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Betűszélességek száma | 2 |
| Betűméretek száma | 7 |
| Billentyűzet kiosztás | ABC |
| Energiaellátás | Akkus |
| Szövegsorok száma | 1-4 |
| Magasság | 234 mm |
| Hozzávaló feliratszalg-kazetta | RHINO |
| Súly akkumulátorral együtt | 780 g |
| Látható karakterek száma a kijelzőn | 2×14 |
| Csomagolás | Szállítókoffer |
| Gyártó jelölése | S0841400 |
| Termék fajtája | Feliratozó készülék |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Feliratszalg-kazetta Típus W | 085512 W |
| Feliratszalg-kazetta 19 mm×3,5 m nylon Típus W | 085516 W |
| Feliratszalg-kazetta 12 mm×5,5 m vinil Típus W | 085517 W |

| | |
|---|----------|
| Feliratszalag-kazetta Típus W | 085513 W |
| Feliratszalag-kazetta 9 mm×5,5 m vinil Típus W | 085509 W |
| Feliratszalag-kazetta Típus W | 085511 W |
| Feliratszalag-kazetta Típus W | 085514 W |
| Feliratszalag-kazetta 19 mm×5,5 m Vinyl Típus W | 085510 W |