



## Digitális dőlésmérő készülék CLINOBEVEL 1 USB, Típus: SOFT



### Rendelési adatok

Rendelés száma	467555 SOFT
GTIN	7630041115321
Árucikk kategória	45C

### Leírás

#### Kivitel:

Univerzálisan használható dőlésmérő készülék abszolút és relatív mérésekhez. A négy pontosan megmunkált mérőalap minden tetszőleges negyedén lehetővé teszi a dőlésmérést. Megerősített ház keményeloxált alumíniumból, fröccsenő víznek ellenáll. Szög- ill. dőléskijelzéssel. Vizsgálati jelentések automatikus készítése a Clinisoft szoftverrel.

#### Tartalom:

Tokkal. Plusz USB adatkábel és Clinisoft szoftver.

### Műszaki leírás

Súly	520 g
Interfész	USB csatlakozó
Pontosság	2+1 kijelzett érték ugrás szögperc
Szélesség	75 mm
Sorozat	Clinobevel
Méréstartomány	±45 fok
Hossz	100 mm

Kijelzett érték ugrások	0,02 mm/m
Magasság	35 mm
Szabvány	DIN 2276
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Dőlésmérő készülék