



## LED-es kézi stroboszkóp, Típus: 476



### Rendelési adatok

Rendelés száma	471200 476
GTIN	4029547001772
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy beállítási pontosság és stabilitás a dinamikus reagálású állító tárcsának köszönhetően. Nagy fényerő az optimalizált energiájú kapcsoló elektronikának és a nagy teljesítményű Xenon villanó lámpának köszönhetően. Memória funkció (az utolsó érték tárolódik kikapcsoláskor). Trigger bemenet a villanási sorrend szinkronizálásához. A házon állvány csatlakozóval. Az akku működési ideje legalább 2 óra.

#### Felhasználás:

Nagyon kisméretű tárgyak mérése vagy közvetlenül nem hozzáférhető helyeken végzett mérés – a folyamatban lévő működés megszakítása nélkül. Optimális fordulatszám méréséhez és magas frekvenciával mozgó alkatrészek vizsgálatához.

#### Tartalom:

Szállítókoszor, töltőkészülék 4 töltő adapterrel és triggerjel kapcsolóval.

### Műszaki leírás

Magasság	50 mm
Energiaellátás	Elemes

Üzemi hőmérséklet	0 - 40 °C
A tartalmazott elemek száma	6
Hibahatár	0,01 (± 1 számjegy) %
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Szélesség	65 mm
Méréstartomány	30 - 12500 min <sup>-1</sup>
Hossz	240 mm
Súly	415 g
Kalibrálás	I2
Termék fajtája	Stroboszkóp

## Szolgáltatások

KalibrálásFordulatszám mérő / stroboszkóp Típushoz D	027900 D
--	----------

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------