

Garant**Csavarbiztosító 2GP22, Tartalom: 250ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088060 250
GTIN	4062406422806
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

2GP22 típus, alacsony szilárdságú. Közepes viszkozitás. Ideális könnyen bontható csavarkötésekhez. Finommenetes csavarokok biztosításához.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerral.

Műszaki leírás

Szétszerelés	Normál szerszámmal
Legkisebb leszakadási nyomaték	5,5 - 11,5 Nm

Alkalmas anyagok	Fém
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Szilárdsági osztály	Alacsony szilárdságú
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Max. M menetmérethez	M36
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Száradás	5 - 10 min
Úrtartalom	250 ml
Dinamikus viszkozitás	800 - 1500 mPas
Lobbanáspont	100 °C
Kémiai alap	Metakrilátok
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Alak	folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Sűrűség	1,08 g/cm ³
Menettípushoz	Finommenet
Festék	Ibolyakék
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító