

Garant GREENPLUS

**Csavarbiztosító 2GP70, Tartalom: 50ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088062 50
GTIN	4062406423438
Árucikk kategória	01K

**Leírás****Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

**2GP70** típus, nagy szilárdságú. Tőcsavarok, golyós és gördülő csapágyak rögzítéséhez, melyek normál esetben már nem kell kivenni. Erős igénybevételnek kitett csavarkötésekhez.

**Felhasználás:**

**Alacsony szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

**Figyelem:**

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerral.

**Műszaki leírás**

Kémiai alap	Metakrilátok
Sűrűség	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító

Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Szétszerelés	erős
Úrtartalom	50 ml
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Alak	folyékony
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Olajtűrő
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Dinamikus viszkozitás	300 - 900 mPas
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Lobbanáspont	100 °C
Legkisebb leszakadási nyomaték	35 - 45 Nm
Festék	zöld
Max. M menetmérethez	M20
Száradás	5 - 15 min
Alkalmas anyagok	Fém
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító