

Garant GREENPLUS

Csavarbiztosító 2GP43, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088061 50
GTIN	4062406423414
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

2GP43 típus, közepes szilárdságú. Tömít és lezár sokféle csavarkötés fajtát. Vibrációknak nagyon ellenáll. Gyorsan szárad sokféle vasfémen. Nagyobb mértékben viseli el az olajat.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Sűrűség	1,08 g/cm ³
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú

Festék	kék
Lobbanáspont	100 °C
Száradás	5 - 15 min
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Olajos felületek
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Vibrációálló
Úrtartalom	50 ml
Alkalmas anyagok	Fém
Kémiai alap	Metakrilátok
Legkisebb leszakadási nyomaték	15 - 25 Nm
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Alak	folyékony
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Dinamikus viszkozitás	1500 - 4000 mPas
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Max. M menetmérethez	M36
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító