

**Garant****Csavarbiztosító 2GP43, Tartalom: 250ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088061 250
GTIN	4062406423421
Árucikk kategória	01K

**Leírás****Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

**2GP43** típus, közepes szilárdságú. Tömít és lezár sokféle csavarkötés fajtát. Vibrációknak nagyon ellenáll. Gyorsan szárad sokféle vasfémen. Nagyobb mértékben viseli el az olajat.

**Felhasználás:**

**Alacsony szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

**Figyelem:**

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

**Műszaki leírás**

Dinamikus viszkozitás	1500 - 4000 mPas
Űrtartalom	250 ml

Legkisebb leszakadási nyomaték	15 - 25 Nm
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Max. M menetmérethez	M36
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Lobbanáspont	100 °C
Száradás	5 - 15 min
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Kémiai alap	Metakrilátok
Sűrűség	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Vibrációálló
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Alkalmas anyagok	Fém
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Olajos felületek
Festék	kék
Alak	folyékony
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító