

Garant GREENPLUS

**Csavarbiztosító 2GP90, Tartalom: 250ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088063 250
GTIN	4062406423469
Árucikk kategória	01K

**Leírás****Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

**2GP90** típus, közepes szilárdságú. Megbízható tömítés öntvényházakhoz és hegesztési varratokhoz. Kis csavarok és hengeres alkatrészek utólagos biztosításához és rögzítéséhez is.

**Felhasználás:**

**Alacsony szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

**Figyelem:**

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

**Műszaki leírás**

Legkisebb leszakadási nyomaték	10 - 15 Nm
Lobbanáspont	100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C

Üzemi szilárdság	5 - 8 óra
Kémiai alap	Metakrilátok
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Száradás	40 - 60 min
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Előszerelt csavarkötések
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Alak	folyékony
Dinamikus viszkozitás	10 - 20 mPas
Max. M menetmérethez	M6
Festék	zöld
Úrtartalom	250 ml
Sűrűség	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Alkalmas anyagok	Fém
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító