

Garant GREENPLUS

Csavarbiztosító 2GP70, Tartalom: 250ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088062 250
GTIN	4062406423445
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

2GP70 típus, nagy szilárdságú. Tőcsavarok, golyós és gördülő csapágyak rögzítéséhez, melyek normál esetben már nem kell kivenni. Erős igénybevételnek kitett csavarkötésekhez.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Kémiai alap	Metakrilátok
Max. M menetmérethez	M20
Száradás	5 - 15 min

Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Dinamikus viszkozitás	300 - 900 mPas
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Alak	folyékony
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Úrtartalom	250 ml
Festék	zöld
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Sűrűség	1,09 g/cm ³
Lobbanáspont	100 °C
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Szétszerelés	erős
Alkalmas anyagok	Fém
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Olajtűrő
Legkisebb leszakadási nyomaték	35 - 45 Nm
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító