

Garant**Menettömítő anyag 5GP42, Tartalom: 250ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088064 250
GTIN	4062406423483
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.

5GP42 típus. Tömítőanyag menetes munkadarabokhoz hidraulikus vagy pneumatikus berendezéseknél, ill. csatlakozó idomoknál. Hatékony védelem olaj, víz, szénhidrogének és kémiai anyagok ellen.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Sűrűség	1,08 g/cm ³
Legkisebb leszakadási nyomaték	15 - 25 Nm
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Kémiai alap	Metakrilát-észter

Száradás	10 - 20 min
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Lobbanáspont	100 °C
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Dinamikus viszkozitás	400 - 800 mPas
Úrtartalom	250 ml
Menetmérethez, col	3/4 coll
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Festék	barna
Alak	folyékony
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Maximális hézagméret	0,15 mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Max. M menetmérethez	M26
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Alkalmas anyagok	Fém
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Tömítőanyag