

Garant GREENPLUS

Menettömítő anyag 5GP42, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088064 50
GTIN	4062406423476
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.

5GP42 típus. Tömítőanyag menetes munkadarabokhoz hidraulikus vagy pneumatikus berendezéseknél, ill. csatlakozó idomoknál. Hatékony védelem olaj, víz, szénhidrogének és kémiai anyagok ellen.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Úrtartalom	50 ml
Alak	folyékony
Menetmérethez, col	3/4 coll
Festék	barna
Maximális hézagméret	0,15 mm

Szétszerelés	Normál szerszámmal
Lobbanáspont	100 °C
Sűrűség	1,08 g/cm ³
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Dinamikus viszkozitás	400 - 800 mPas
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték	15 - 25 Nm
Kémiai alap	Metakrilát-észter
Max. M menetmérethez	M26
Száradás	10 - 20 min
Alkalmas anyagok	Fém
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Tömítőanyag