

Garant GREENPLUS

Felülettömítő anyag 5GP74, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088067 50
GTIN	4062406423537
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Tömítőanyag, mely szorosan illeszkedő fém felületek között a levegő kiszorításával megszilárdul. **5GP74** típus. Karimák és felületek tömítéséhez. Gyorsan száradó, enyhén rugalmas tömítőanyag réteg.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Kémiai alap	Anaerob metakrilátok
Alak	folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Felhasználási tartomány	Karimás kötés

Felhasználási tartomány	Felülettömítés
Festék	narancssárga
Sűrűség	1,09 g/cm ³
Maximális hézagméret	0,25 mm
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Alkalmas anyagok	Fém
Száradás	5 - 20 min
Lobbanáspont	100 °C
Dinamikus viszkozitás	23000 - 35000 mPas
Tulajdonság	Vízálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Legkisebb leszakadási nyomaték	10 - 20 Nm
Úrtartalom	50 ml
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Tömítőanyag