

Garant GREENPLUS

Menettömítő anyag 5GP11, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088065 50
GTIN	4062406423490
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.

5GP11 típus. Tömít víz, sűrített levegő, gáz, benzin, LPG, valamint kémiai termékek ellen. Tixotróp. A PTFE tömítőanyag lehetővé teszi a könnyű leszerelést. Kifejezetten kúpos / hengeres cső csavarkötések tömítéséhez. Száradás után rugalmas bevonat jön létre.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Felhasználási tartomány	Csavarkötések
Felhasználási tartomány	Csőmenet
Felhasználási tartomány	Csőtömítés
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Lobbanáspont	100 °C

Menetmérethez, col	3 col
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Száradás	15 - 20 min
Sűrűség	1,09 g/cm ³
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Max. M menetmérethez	M80
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Kémiai alap	Metakrilát-észter
Alkalmas anyagok	Fém
Legkisebb leszakadási nyomaték	5 - 15 Nm
Úrtartalom	50 ml
Dinamikus viszkozitás	15000 - 25000 mPas
Alak	folyékony
Festék	fehér
Üzemi szilárdság	1 - 3 óra
Szilárdsági osztály	Alacsony szilárdságú
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Tömítőanyag