

Garant GREENPLUS

**Menettömítő anyag 5GP77, Tartalom: 250ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088066 250
GTIN	4062406423520
Árucikk kategória	01K

**Leírás****Kivitel:**

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.

**5GP77** típus. Max. R3 colos kúpos/hengeres menetes csőkötések tömít, pl. gázvezeték rendszereknél. Hőálló.

**Figyelem:**

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

**Műszaki leírás**

Festék	sárga
Lobbanáspont	100 °C
Felhasználási tartomány	Csőtömítés
Felhasználási tartomány	Csőmenet
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték	20 - 30 Nm

Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Maximális hézagméret	0,35 mm
Menetmérethez, col	3 coll
Dinamikus viszkozitás	20000 - 40000 mPas
Úrtartalom	250 ml
Kémiai alap	Metakrilát-észter
Alkalmas anyagok	Fém
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Jelölésmentes
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Alak	folyékony
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Száradás	5 - 15 min
Sűrűség	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Max. M menetmérethez	M80
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Tömítőanyag