

Garant GREENPLUS

Felülettömítő anyag 5GP73, Tartalom: 250ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088068 250
GTIN	4062406423568
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Tömítőanyag, mely szorosan illeszkedő fém felületek között a levegő kiszorításával megszilárdul. **5GP73** típus. Közepes szilárdságú, tixotróp felülettömítő fémes menetes alkatrészek tömítéséhez. Fedelek, karimák és felületek tömítéséhez. Gyorsan száradó, enyhén rugalmas tömítőanyag réteg.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Kémiai alap	Anaerob metakrilátok
Tulajdonság	Vízálló
Tulajdonság	olajálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Festék	zöld
Sűrűség	1,11 g/cm ³

Legkisebb leszakadási nyomaték	10 - 20 Nm
Dinamikus viszkozitás	35000 - 60000 mPas
Alkalmas anyagok	Fém
Száradás	5 - 15 min
Maximális hézagméret	0,2 mm
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Alak	folyékony
Lobbanáspont	100 °C
Felhasználási tartomány	Karimás kötés
Felhasználási tartomány	Felülettömítés
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Úrtartalom	250 ml
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Tömítőanyag