

Garant GREENPLUS

Illesztett kötés 6GP38, Tartalom: 250ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088069 250
GTIN	4062406423582
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

6GP38 típus. Gyorsan száradó univerzális termék maximális szilárdsággal statikus nyíró igénybevételhez és dinamikus terhelésekhez. Fogaskerekek, szíjtárcsák, rotor-tengely kötések rögzítéséhez elektromotorokon.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Dinamikus viszkozitás	3000 - 6000 mPas
Legkisebb leszakadási nyomaték	40 Nm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Úrtartalom	250 ml
Üzemi szilárdság	1 - 3 óra

Lobbanáspont	100 °C
Maximális hézagméret	0,25 mm
Alkalmas anyagok	Fém
Festék	zöld
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Kémiai alap	Metakrilátok
Száradás	5 - 15 min
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Max. M menetmérethez	M36
Alak	flyékony
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,09 g/cm ³
Tulajdonság	Gyorsan szárad
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Illesztő termék