

Garant GREENPLUS

**Illesztett kötés 6GP48, Tartalom: 250ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088070 250
GTIN	4062406423605
Árucikk kategória	01K

**Leírás****Kivitel:**

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

**6GP48** típus. Gyorsan száradó, hőálló termék hengeres illesztett kötések rögzítéséhez. Hengeres perselyek rögzítéshez motorblokkokban. Csapágyak rögzítéséhez is alkalmas kemencékben.

**Figyelem:**

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

**Műszaki leírás**

Lobbanáspont	100 °C
Kémiai alap	Metakrilátok
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Sűrűség	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap

Száradás	5 - 15 min
Max. M menetmérethez	M20
Dinamikus viszkozitás	400 - 700 mPas
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Festék	zöld
Alkalmas anyagok	Fém
Alak	folyékony
Maximális hézagméret	0,2 mm
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Legkisebb leszakadási nyomaték	40 Nm
Tulajdonság	Gyorsan szárad
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Úrtartalom	250 ml
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Illesztő termék