

Garant GREENPLUS

Illesztett kötés 6GP48, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088070 50
GTIN	4062406423599
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

6GP48 típus. Gyorsan száradó, hőálló termék hengeres illesztett kötések rögzítéséhez. Hengeres perselyek rögzítéshez motorblokkokban. Csapágyak rögzítéséhez is alkalmas kemencékben.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Dinamikus viszkozitás	400 - 700 mPas
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Lobbanáspont	100 °C
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Festék	zöld

Maximális hézagméret	0,2 mm
Alak	folyékony
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Úrtartalom	50 ml
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Száradás	5 - 15 min
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Legkisebb leszakadási nyomaték	40 Nm
Alkalmas anyagok	Fém
Max. M menetmérethez	M20
Tulajdonság	Gyorsan szárad
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Kémiai alap	Metakrilátok
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Illesztő termék