

Garant GREENPLUS

**Illesztett kötés 6GP38, Tartalom: 50ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088069 50
GTIN	4062406423575
Árucikk kategória	01K

**Leírás****Kivitel:**

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

**6GP38** típus. Gyorsan száradó univerzális termék maximális szilárdsággal statikus nyíró igénybevételhez és dinamikus terhelésekhez. Fogaskerekek, szíjtárcsák, rotor-tengely kötések rögzítéséhez elektromotorokon.

**Figyelem:**

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

**Műszaki leírás**

Alkalmas anyagok	Fém
Maximális hézagméret	0,25 mm
Alak	folyékony
Lobbanáspont	100 °C
Száradás	5 - 15 min

Üzemi szilárdság	1 - 3 óra
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Úrtartalom	50 ml
Max. M menetmérethez	M36
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Gyorsan szárad
Festék	zöld
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Kémiai alap	Metakrilátok
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Dinamikus viszkozitás	3000 - 6000 mPas
Legkisebb leszakadási nyomaték	40 Nm
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Illesztő termék