

Garant GREENPLUS

Csavarbiztosító lakk, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088072 50
GTIN	4062406423636
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Jelölésmentes biztosító- és jelölőlakk. Védi az alkatrészeket harmadik fél hozzáférése ellen. Véd korrózió ellen.

- **Elektromosan vezetőképes alkatrészek lefedéséhez.**
- **Nagyon jól tapad.**
- **Univerzálisan használható sokféle anyaghoz.**
- **Nagy szigetelés ellenállás.**

Műszaki leírás

Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Festék	piros
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 - 80 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Alak	pasztózus

Dinamikus viszkozitás	200 mPas
Úrtartalom	50 ml
Üzemi szilárdság	0,5 óra
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító