

Garant GREENPLUS

**Illesztett kötés 6GP60, Tartalom: 250ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	088071 250
GTIN	4062406423629
Árucikk kategória	01K

**Leírás****Kivitel:**

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

**6GP60** típus. Elhasználódott területek javításához és a helyes illesztések helyreállításához. Nagy hézagmérethez alkalmas. A megszáradt termék fúrással, marással vagy csiszolással megmunkálható.

**Figyelem:**

A megmunkálendő anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

**Műszaki leírás**

Festék	ezüst
Kémiai alap	Metakrilátok
Úrtartalom	250 ml
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú

Legkisebb leszakadási nyomaték	18 Nm
Dinamikus viszkozitás	200000 - 600000 mPas
Sűrűség	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Száradás	5 - 15 min
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Lobbanáspont	100 °C
Felhasználási tartomány	Javítás
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Alak	pasztózus
Max. M menetmérethez	M20
Maximális hézagméret	0,3 mm
Tulajdonság	Mechanikusan ellenálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Alkalmas anyagok	Fém
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Illesztő termék