

Garant GREENPLUS

Illesztett kötés 6GP60, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 088071 50 |
| GTIN | 4062406423612 |
| Árucikk kategória | 01K |

Leírás**Kivitel:**

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

6GP60 típus. Elhasználódott területek javításához és a helyes illesztések helyreállításához. Nagy hézagmérethez alkalmas. A megszáradt termék fúrással, marással vagy csiszolással megmunkálható.

Figyelem:

A megmunkálendő anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Kémiai alap | Metakrilátok |
| Üzemi szilárdság | 3 - 6 óra |
| Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 24 hónap |
| Dinamikus viszkozitás | 200000 - 600000 mPas |
| Sűrűség | 1,13 g/cm ³ |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Alak | pasztózus |
| Tulajdonság | Mechanikusan ellenálló |
| Tulajdonság | Fluoreszkál UV fény alatt |
| Alkalmas anyagok | Fém |
| Száradás | 5 - 15 min |
| Felhasználási tartomány | Javítás |
| Felhasználási tartomány | Illesztett kötés |
| Max. M menetmérethez | M20 |
| Úrtartalom | 50 ml |
| Lobbanáspont | 100 °C |
| Felhasználási hőmérséklet tartomány | -55 - 180 °C |
| Maximális hézagméret | 0,3 mm |
| Szilárdsági osztály | Nagyszilárdságú |
| Festék | ezüst |
| Tárolási hőmérséklet | 5 - 23 °C |
| Legkisebb leszakadási nyomaték | 18 Nm |
| Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus |
| Sorozat | GreenPlus |
| Termék fajtája | Illesztő termék |