



LED-es géplámpa gyűrű, Típus: 160mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 081439 160 |
| GTIN | 4260131238895 |
| Árucikk kategória | 08C |

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es géplámpa **alumínium házzal** és egy szálcsiszolt akril lappal a **homogén 160 fokos megvilágítás érdekében**.

- **Csekély fényvisszaverődés, vakítás- és villogásmentes.**
- **24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható.**

„Körfény” megvilágítás az árnyékmentes 360°-os megvilágítás érdekében maró- és fúrógépek orsója körül. Rugalmasan rögzíthető a különböző géptípusokra az állítható mágneses tartónak köszönhetően.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Gumibevonatú mágnesek, tápegység.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-----------|
| Teljes magasság | 42 mm |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Világítási teljesítmény | 7,5 W |
| Égő | LED modul |
| IP védettségi osztály | IP 67 |

| | |
|---------------------|----------|
| Fényáram | 460 lm |
| ATEX zóna | Nincs |
| Névleges feszültség | 24 V |
| Belső Ø | 100 mm |
| Külső Ø | 160 mm |
| Termék fajtája | Géplámpa |