



LED-es felületvilágító lámpa, Teljesítményfelvétel: 48W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081274 48
GTIN	5708997354537
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással. Integrált markolattal és talppal építési reflektorra való közvetlen felszereléshez. A két földelt csatlakozó aljzat gyorsan és könnyen lehetővé teszi az elektromos szerszámok csatlakoztatását, extra kábel használata nélkül.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Alkalmazható:

Három lábú állvány 081252 sz. 1,35-3 méret.

Műszaki leírás

Névleges feszültség	100 - 240 V
Súly	3430 g
Teljes magasság	310 mm
Fénykibocsátási szög, beállítható	100 fok

Csatlakozó kábel hossza	5 m
Teljesítményfelvétel	48 W
Teljes hossz	318 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Teljes szélesség	117 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Fényáram	6000 lm
Termék fajtája	Nagy felületű lámpa