



## LED-es homloklámpa akkuval, Típus: I-VIEW



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081473 I-VIEW
GTIN	5708997356265
Árucikk kategória	08C

### Leírás

**Kivitel:**

Az ismert I-View homloklámpa új generációja széles fénycsóvával a teljes munkaterület optimális megvilágításához. Csekély súlyú, karcsú profillámpa. Érintés nélküli be-/kikapcsolás szenzoros rendszerrel. Fokozatmentes fényerő szabályozás funkció 10 – 100% között. Praktikus töltöttségi szint kijelző közvetlenül a lámpán.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

USB töltőkábel

### Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 65
Fényáram	40 - 400 lm
Világítási idő	1,5 - 15 óra
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Gyártó jelölése	I-VIEW
Súly	240 g
Termék fajtája	Homloklámpa

