



LED-es rúdlámpa akkuval, Teljes hossz: 240mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	081571 240
GTIN	5708997356104
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Összecsukható 3-in-1 lámpa extrém karcsú és kompakt designnal. Lehetővé teszi nehezen hozzáférhető helyek vizsgálatát és megvilágítását. Teljesen zsebméretre összecsukva a lámpa hagyományos kézi lámpaként funkcionál. Kiegészítő spotlámpa és két fényerő fokozat (50 vagy 100%). Erős, beépített mágnes és akasztók.

Funkció:

IP30: Védett > 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Tápegység nélkül. Egy töltőkábel a készülék tartozéka.

Műszaki leírás

Teljes hossz	240 mm
Világítási idő	2,5 óra
IP védettségi osztály	IP 30
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Égő	LED modul
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
Fényáram 2 fokozat	100 lm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Súly	100 g
Energiaellátás	Akkus
Fényáram	200 lm
Termék fajtája	Zseblámpa