

Garant**Kesztyű pár MASTER CUT C OIL, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094418 9
GTIN	4062406423261
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. A 3/4-es nitril bevonat a kézfejen az ujjcsontok fölé ér és nagyon jól használható nedves és olajos környezetben is. A tenyérfelületen és az ujjakon lévő homokszórt nitril második bevonat különösen jó fogást biztosít. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében.

GARANT MASTER CUT C OIL. Nagyon rugalmas vágás elleni védőkesztyű C vágásvédelmi szinttel. Jól használható **olajos munkakörnyezetben magas vágásveszéllyel**, például forgácsoló gépeknél.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	MASTER CUT
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / fekete
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű