

Garant**Kesztyű pár MASTER FIT OIL+, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094308 9 |
| GTIN | 4062406423827 |
| Árucikk kategória | 01H |

Leírás**Kivitel:**

Univerzális kesztyű **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** és dupla bevonattal nitrilből és homokkal szórt nitrilből. A tenyérfelület és az ujjak strukturált felülete nagyon jó olajos fogást biztosít. DMF mentes.

MASTER FIT OIL+. A teljes nitril bevonat egészen a csuklóig ér. Ettől a kesztyű különösen alkalmas nedves és olajos munkakörnyezetben való használatra.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|----------------------|
| Kesztyűméret | 9 |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Védelmi kategória | II. kategória |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Sorozat | MASTER FIT |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Megerősített hüvelykujj hajlat |
| EN 388 | 4121X |
| Hordozóanyag | Nylon |
| Bevonat | Nitril |
| Bevonat változat | Teljes bevonat |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | kék / fekete |
| Kötéstechnológia | 18G |
| Felhasználás | többször használatos |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |