

Garant**Kesztyű pár MASTER FIT OIL+, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094308 11
GTIN	4062406423841
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Univerzális kesztyű **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** és dupla bevonattal nitrilből és homokkal szórt nitrilből. A tenyérfelület és az ujjak strukturált felülete nagyon jó olajos fogást biztosít. DMF mentes.

MASTER FIT OIL+. A teljes nitril bevonat egészen a csuklóig ér. Ettől a kesztyű különösen alkalmas nedves és olajos munkakörnyezetben való használatra.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Kesztyűméret	11

Sorozat	MASTER FIT
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Teljes bevonat
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	kék / fekete
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk