



## Sűrített levegős racsnis csavarozók, Típus: 9427



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079122 9427
GTIN	015451652111
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Sűrített levegős mini racsnis csavarozó 130 mm szerkezethossza. Gyorsváltó gomb a dugókulcs fej cseréjéhez.

#### Alkatrész:

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	270 min <sup>-1</sup>
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Max. vibráció EN szerint	5 m/s <sup>2</sup>
Maximum levegőigény	336 l/min
Nyomatéktartomány	7 - 35 Nm
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Szerszámbe fogó mérete	3/8 coll

Gyártó jelölése	9427
Súly	0,5 kg
Csatlakozó menet	BSP
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M8
Hossz	130 mm
Működési zajkibocsátás	93 dB(A)
Termék fajtája	Csavarozó