



LED-es homloklámpa akkuval, Típus: H15R-CORE



Rendelési adatok

Rendelés száma	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű LED-es homloklámpa professzionális használathoz.

- **Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.**
- **Magától értetődő kezelés és fokozatmentes fényerő szabályozás.**
- **Cserélhető, mosható fejpánt.**
- **Ledlenser Connecting System egységes interfészként lehetővé teszi a teljes körű tartozék kínálatlal történő egyszerű összekapcsolást.**

Nagy teljesítményű homloklámpa magától értetődő kezeléssel és fokozatmentes fényerő beállítással, extrém magas védelem porral és vízzel szemben a Flex Sealing Technology-nak köszönhetően, a Ledlenser Connecting rendszer egységes interfészként egyszerű kapcsolódást tesz lehetővé a széles körű tartozék készlettel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Fényáram	1000 lm
Gyártó jelölése	H15R Core
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Világítási időtartam 2. fokozat	80 óra
Fényáram 2 fokozat	20 lm
Világítási idő	5 óra
Súly	380 g
Fej Ø	47 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Világítás fényerő szabályozható	igen
Boost fényáram	2500 lm
Termék fajtája	Homloklámpa