

**Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 80mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085915 80
GTIN	2050000965319
Árucikk kategória	08Q

**Leírás****Kivitel:**

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

**Felhasználás:**

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

**Figyelem:**

Be csavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Magasság	18 mm
Maximális hőállóság	120 °C
Menetes persely	igen
Névleges tartóerő	600 N
Súly	520 g
Ø	80 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Menet	M10 mm
Magasság menettel	34 mm

Mágnestanyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítómágnes