

**HOLEX****Gyorscsatlakozó Külső menettel, Külső menetes csatlakozó: 1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080170 1/2
GTIN	4062406523947
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozó, 7,2 névleges érték. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Műszaki leírás**

Külső menetes csatlakozó	1/2 coll
Átfolyási érték	1000 l/min
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Termék fajtája	Csatlakozó