

Garant**Zsugorbefogó Form ADB, BT 50 A = 160, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303461 25
GTIN	4062406520205
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (Ø 6-tól).**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz.,
zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási Ø D ₁	25 mm
Külső Ø D	53 mm
Ø D ₂	44 mm
Befogó	BT 50 A = 160
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Alapszekrény	354290
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50