

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 13mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085915 13
GTIN	2050000964992
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Beecsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Ø	13 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Magasság	4,5 mm
Névleges tartóerő	10 N
Menetes persely	igen
Menet	M3 mm
Magasság menettel	11,5 mm
Súly	5 g
Maximális hőállóság	120 °C

Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M3	085921 M3
---	-----------