


**Menetfúró befogó, ER szinkro, HSK-A 63, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338195 16
GTIN	4062406511081
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
- Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.
- A menetfúró/formázó élettartama megnő.

Felhasználás:

- Szinkronorsós megmunkáló központokon.
- A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.
- A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.

309880 sz. hűtőfolyadék cső HSK-hoz.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Menetvágási tartomány	M4 – M12
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,5 mm
Belső Ø D ₁	28 mm
Külső Ø D	34 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	0,5 mm

Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Alak	A
Termék fajtája	Menetfúró befogó