


**HOLEX****Menetfúró befogó, ER szinkro, SK 40, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338190 25
GTIN	4062406511074
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **Belső hűtőfolyadék hozzáfűzés 50 bar-ig.**
- **A menetfűró/formázó élettartama megnő.**

**Felhasználás:**

- **Szinkronorsós megmunkáló központokon.**
- **A menetfűró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.**
- **A menetfűrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

**Opcionális tartozék:**

309399 és 309447 sz. ER menetfűró szorítópatronok.

308600– 308806 sz. kűpvonócsap.

**Figyelem:**

Ne zsűrtalanítsa a szinkron menetfűró befűrógt.

**Műszaki leírás**

Menetvágási tartomány	M6 – M20
Hosszkiegyenlítés húzó üzembn	0,5 mm
Belső Ø D <sub>1</sub>	42 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzembn	0,5 mm
A-méret kinyűlási hossz	100 mm
Kűlső Ø D	45 mm

Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Alak	AD
Termék fajtája	Menetfúró befogó